











## Keuzetabel functiebehoud Cablofil draadgoot

E30 - E90 constructies

Samenstelling	Breedte	E30 - E90 constructies			
		Draadgoot CF54	Schroefkoppeling ED275	Montageset CE25	Montageset CE25 + CE30
					
<b>Plafondmontage E30-E90</b> ondersteuningsafstand 1500 mm  1 kg/m	50 mm	CM000061	CM558221	-	-
<b>Plafondmontage E30 - E90</b> ondersteuningsafstand 1500 mm  15 kg/m	100 mm	CM000071	CM558221	CM558091	CM558081
	150 mm	CM000081			
	200 mm	CM000091			
	300 mm	CM000101			
	400 mm	CM000201			
<b>Wandmontage E30 - E90</b> ondersteuningsafstand 1500 mm  15 kg/m	100 mm	CM000071	CM558221	CM558091	CM558081
	150 mm	CM000081			
	200 mm	CM000091			
	300 mm	CM000101			
	400 mm	CM000201			
<b>Plafondmontage E30 - E90</b> ondersteuningsafstand 1250 mm  10 kg/m	100 mm	CM000071	CM558221	CM558091	CM558081
	150 mm	CM000081			
	200 mm	CM000091			
<b>Bevestigingsmaterialen</b>	-	-	3x  (1) Voor B300 en B400 2x  (2) bodem koppelen	-	-
<b>Montagematerialen</b>	-	-	-	-	-

(1) Montageset CE25 ref. CM558091 (2) Bodemverbinder set CE25 + CE30 ref. CM558081 (3) Kraagschroef M6 x 10 + kraagmoer M6 ref. 8200102

(4) Betonanker M10 VG350037 (5) Betonanker M8 VG350036 (6) CE35 ref. CM558180 + BRTCC 6x20 ref. CM801011

(7) Zeskantmoer M10 ref. 8200300 + sluitring M10 ref. 8200400 (8) Zeskantmoer M8 ref. 8313060 + sluitring M8 ref. 8313030