

Ref.	Bevestigingsmateriaal	
CM558221	Schroefkoppeling ED275 2 strips, elk bevestigen met 3x montageset CE25	
CM558091	Montageset CE25 Gebruiken met schroefkopp. ED275	
CM558081	Montageset CE30 + 25 Voor extra stevigheid in de bodem	
8313070	Slotbout M8 x 35 mm	
8313030	Vlakke sluitring 8,4 x 25 x 2 mm,	
8200400	Vlakke sluitring 10,5 x 20 x 2 mm	
8313060	Zeskantmoer M8	
8200300	Zeskantmoer M10	
8238300	Zeskantmoer M12	
8234000	Draadstang M10, lengte 1000 mm	
8234100	Draadstang M10, lengte 2000 mm	
8234200	Draadstang M10, lengte 3000 mm	
8238000	Draadstang M12, lengte 1000 mm	
8234500	Verlengnippel M10	
8238500	Verlengnippel M12	
8238700	Plafondbeugel FB M10/M12 (optioneel)	
VG350036	Betonanker M8	
VG350037	Betonanker M10	
VG350038	Betonanker M12	
VG350039	Inschroefhuls M8	
VG350040	Inschroefhuls M10	
VG350041	Inschroefhuls M12	
8191246	Boor Ø 12 mm voor inschroefhuls M10 F2UB	
8191247	Boor Ø 14 mm voor inschroefhuls M12 F2UB	
8191244	Inslagdoorn voor inschroefhuls M10 F2ED	
8191245	Inslagdoorn voor inschroefhuls M12 F2ED	
8200102	Kraagschroef + kraagmoer (M6) M6 x 10 mm	
	Steun U55 middelzwaar Thermisch verzinkt Moment bij 1% doorbuiging 270 Nm Exclusief beschermkap Lengte	
VG348362	200 mm	
VG348363	300 mm	
VG348364	400 mm	
VG348365	500 mm	
VG348366	600 mm	
VG348367	700 mm	
VG348368	800 mm	
VG348369	900 mm	
VG348360	1000 mm	
VG348371	1100 mm	
VG348372	1200 mm	
VG348575	Beschermkap, kunststof geel U55	

FAZ II doorsteekanker



Legrand biedt u doorsteekankers aan die speciaal voor functiebehoud zijn ontwikkeld en getest.


- Anker is geschikt voor functiebehoud kabelsystemen tot F 120
- Goedgekeurd voor gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60 (B25/B55)

Voordelen

- De expansieclip garandeert uniforme krachtenafdracht en staat hoge toelaatbare belastingen bij kleine h.o.h.- en randafstanden toe
- Zeer makkelijke en snelle montage. Er zijn slechts paar slagen nodig om het gewenste aandraaimoment te verkrijgen.

Montagetips

- Voor slagmontage, dient de moer in de juiste positie gebracht te worden (de bout steekt 2-3 mm uit)
- Voor seriemontage bevelen wij het machinale montagehulpstuk FABS aan ter vermindering van de montagetijd.
- 2 stuks per console (niet bij wandmontage P31, 1x bovenin is genoeg)
- 1 stuk bij elke plafondbeugel of wandbeugel bij stijgladders.



Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.fischer.nl

Technische informatie

Ref.	Type	Boor diam.	Effectieve verankeringsdiepte	Ankerlengte	Metrische draad
VG350036	Doorsteekanker	8 mm	45 mm	75 mm	M8
VG350037	Doorsteekanker	10 mm	60 mm	95 mm	M10
VG350038	Doorsteekanker	12 mm	70 mm	110 mm	M12

Kniptang

CM559507



Cuty-fil easycutter

CM559547

