

# DPX<sup>3</sup> 250 HP

## uitrusting en toebehoren



Ref.	Uittrekbare versie
423850	Een DPX <sup>3</sup> HP uittrekbare versie bestaat uit een DPX <sup>3</sup> HP uitgerust met een mobiele kit en gemonteerd op een basis voor uittrekbare versie
423850   423851 3P   4P	<b>Speciale bases voor uittrekbare versie</b> Voor DPX <sup>3</sup> 250 HP
423852   423853	<b>Mobiele kit voor uittrekbare versie</b> Voor DPX <sup>3</sup> 250 HP
423863	<b>Vergrendelingstoebereiden</b> Vergrendelingstoebereiden voor uittrekbare versie. Uit te rusten met cilinders met sleutel ref. 423880/81/82/83 (blz. 95)
Ref.	Uitrijdbare versie
422056   422061 3P   4P	Een DPX <sup>3</sup> HP uitrijdbare versie bestaat uit een DPX <sup>3</sup> HP uittrekbare versie uitgerust met een 'Debro-lift'-mechanisme en een voorzijde voor uitrijdbare versie
423855	<b>'Debro-lift'-mechanisme</b> Voor DPX <sup>3</sup> 250 HP. Geleverd met handgreep
423856	<b>Voorzijde voor uitrijdbare versie</b> Alleen voor DPX <sup>3</sup> 250 HP Voor DPX <sup>3</sup> 250 HP met gemotoriseerde bediening
423862	<b>Vergrendelingstoebereiden in uitgereden stand</b> Hiermee kan de DPX <sup>3</sup> 250 HP in de uitgereden stand worden vergrendeld Uit te rusten met cilinders met sleutel ref. 423880/81/82/83 (blz. 95)
423864	<b>Vergrendelingstoebereiden in uitgereden stand</b> Hiermee kan de DPX <sup>3</sup> HP in de uitgereden stand worden vergrendeld
422230	<b>Hulpcontact</b> Blok van automatische hulpcontacten voor DPX <sup>3</sup> HP uitrijdbare versie (tot 2 contacten per DPX <sup>3</sup> -HP)
Ref.	Set aansluitklemmen voor uittrekbare en uitrijdbare versies
009819	Signalisatiecontact (gekoppeld/losgekoppeld)
Ref.	Signalisatiecontact
421048	Voor DPX <sup>3</sup> 160/250 en DPX <sup>3</sup> 250 HP uittrekbare versie

Ref.	Mechanische onderlinge vergrendeling voor bronwisselaars
423827	Mechanisme voor onderlinge vergrendeling voor 2 vaste DPX <sup>3</sup> 125/250 HP
423828	Mechanisme voor onderlinge vergrendeling met elektronisch blok voor 2 vaste DPX <sup>3</sup> 125/250 HP
423829	Mechanisme voor onderlinge vergrendeling achteraan voor 2 uittrekbare / uitrijdbare DPX <sup>3</sup> 250 HP
423826	Plaat voor montage en onderlinge vergrendeling van 2 DPX <sup>3</sup> 250 HP
Ref.	Draaibedieningen
423800	<b>Rechtstreekse bedieningen op DPX<sup>3</sup></b> Standaard (zwart)
423801	Noodbediening (rood/geel)
423802	<b>Verplaatste bedieningen op deur IP 55</b> Bestaande uit stangverbinding, ashouder, boormal, bevestigingstoebereiden en deurvergrendelingsinrichting
423803	Standaard (zwart)
423804	Noodbediening (rood/geel)
423805	<b>Vergrendelingstoebereiden voor draaibedieningen</b> Uit te rusten met cilinders met sleutel ref. 423880/81/82/83 (blz. 95)
423806	Voor rechtstreekse bediening ref. 423800/01 Voor verplaatste bediening ref. 423802/03 en 423813/73 (blz. 94)
423806	<b>Hulpcontact voor draaibedieningen</b> Hulpcontact 1 NG + 1 NO voor draaibedieningen
Ref.	Gemotoriseerde bedieningen
423840	<b>Frontale gemotoriseerde bedieningen</b> 24 V <sub>~</sub> /=
423841	48 V <sub>~</sub> /=
423842	110 V <sub>~</sub>
423843	230 V <sub>~</sub>
423845	<b>Vergrendelingstoebereiden voor gemotoriseerde bedieningen</b> Vergrendelingstoebereiden voor gemotoriseerde bedieningen ref. 423840/41/42/43. Uit te rusten met cilinders met sleutel ref. 423880/81/82/83 (blz. 95)
423846	Vergrendelingstoebereiden voor gemotoriseerde bedieningen ref. 423840/41/42/43.