

EZ-Path® serie 33

keuzetabel

Certificering en CE markering Brandwerendheid: EN 1366-3 Classificatie: EN 13501-2 Legrand ETA 18/0412				Brandwerendheidsklasse					
				Flexibele / holle wanden		Betonnen of stenen muren			Betonnen vloer
				≥ 100 mm	≥ 122 mm	≥ 100 mm	≥ 122 mm	≥ 150 mm	≥ 150 mm
EZ-Path® systemen	Ref.	Ø kabels (mm)	Geschikt voor Retrofit ⁽³⁾						
	1 of 2 x CM250018 (1 of 2 x EZD33T) (mortel)	≤ Ø 21	Ja	–	–	–	–	EI90 / EI120	–
	1 x CM250018 + CM250240⁽¹⁾ (1 x EZD33T + EZP133CWT)	≤ Ø 21	Nee	EI60 / EI120	EI120	EI60 / EI120	EI120	EI120 / E240	–
		≤ Ø 50	Nee	–	–	–	–	EI60 / E240	–
	2 x CM250018 + CM250120⁽¹⁾ (2 x EZD33T + EZP133WT)	≤ Ø 21	Nee	–	EI120	–	EI120	EI120 / E240	–
		≤ Ø 50	Nee	–	–	–	–	EI60 / E240	–
	3 x CM250018 + CM250130⁽¹⁾ (3 x EZD33T + EZP333WT)	≤ Ø 21	Nee	–	EI120	–	EI120	EI120 / E240	–
		≤ Ø 50	Nee	–	–	–	–	EI60 / E240	–
	4 x CM250018 + CM250140⁽¹⁾ (4 x EZD33T + EZP433WT)	≤ Ø 21	Nee	–	EI120	–	EI120	EI120 / E240	–
		≤ Ø 50	Nee	–	–	–	–	EI60 / E240	–
	1 x CM250018 + CM250220⁽²⁾ (1 x EZD33T + EZP133KT)	≤ Ø 21	Nee	–	–	–	–	–	EI120 / E240

(1) Afdekplaten voor de wand worden per set (2 stuks) verkocht

(2) Afdekplaten voor de vloer worden per stuk verkocht

(3) Retrofit: voor gebruik op installaties met reeds geplaatste kabels

Accessoires voor EZ-Path® serie 33			
	Ref.	Type	Omschrijving
	CM250078	EZD33E	Verlengstuk EZD33T Lengte 152 mm
	CM250206	RCM33	Uitgangsplaat EZD33T

EZ-Firestop® brandveilige enkelvoudige kabeldoorvoering voor muren (ETA 18/0307)					
	Ref.	Type	Classificatie	Afmetingen (mm)	Omschrijving
	CM350705	RFG2	EI120	Ø 25 x 41,3	Oplossing voor kleine kabeldoorvoeringen, max. ø 14 mm kabels Verpakt per 10 stuks

Zie ook www.legrand.be/nl/producten/kabeldraagsystemen/ez-path
voor specifieke montage-instructies en productinformatie

