

EZ-Path® serie 44

keuzetabel

Certificering en CE markering Brandwerendheid: EN 1366-3 Classificatie: EN 13501-2 Legrand ETA 18/0412				Brandwerendheidsklasse					
				Flexibele / droge wanden		Betonnen of stenen muren			Betonnen vloer
				≥ 100 mm	≥ 122 mm	≥ 100 mm	≥ 122 mm	≥ 150 mm	≥ 150 mm
EZ-Path® systemen	Ref.	Ø kabels (mm)	Geslacht voor Retrofit ⁽³⁾						
	1 x CM250058 (1 x EZD44T) (mortel)	≤ Ø 21	Ja	–	–	EI90 / E240	EI90 / E240	EI120 / E240	–
	1 - 5 x CM250058 (1-5 x EZD44T) (mortel)	≤ Ø 21	Ja	–	–	EI90 / E240	EI90 / E240	EI90 / E240	–
	1 x CM250058 + CM350700⁽¹⁾ (1 x EZD44T + EZP144WE ⁽¹⁾)	≤ Ø 21	Nee	EI90 / E120	EI90 / E120	EI90 / E120	EI90 / E120	EI120	–
	1 x CM250058 + CM350701⁽¹⁾ (1 x EZD44T + EZP144RSE ⁽¹⁾)	≤ Ø 21	Ja	EI90 / E120	EI90 / E120	EI90 / E120	EI90 / E120	EI120	–
	1 - 5 x CM250058 + CM350702⁽¹⁾ (1 - 5 x EZD44T + EZP544WE ⁽¹⁾)	≤ Ø 21	Ja	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120	–
	6 x CM250058 + CM935954⁽¹⁾ (6x EZD44T + EZP644WE ⁽¹⁾)	≤ Ø 21	Ja	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120	–
	1 x CM250058 + CM250230 (1 x EZD44T + EZP144WT)	≤ Ø 80	Nee	–	EI120	–	EI120	EI120 / E180	–
	1 - 5 x CM250058 + CM250250 (1 - 5 x EZD44T + EZP544WT)	≤ Ø 80	Ja	–	EI120	–	EI120	EI120 / E180	–
	1 x CM250058 + CM350703⁽²⁾ (1 x EZD44T + EZP144MBE ⁽²⁾)	≤ Ø 21	Ja	–	–	–	–	–	EI120
	1 - 5 x CM250058 + CM350704⁽²⁾ (1 - 5 x EZD44T + EZP544MBE ⁽²⁾)	≤ Ø 21	Ja	–	–	–	–	–	EI120
	1 x CM250058 + CM250260⁽²⁾ (1 x EZD44T + EZG144T)	≤ Ø 50	Nee	–	–	–	–	–	EI120 / E180
		≤ Ø 80	Nee	–	–	–	–	–	–

(1) Afdekplaten voor de wand worden per set (2 stuks) verkocht

(2) MBE platen worden per set (2 stuks) verkocht en afdekplaat voor CM250260 wordt per stuk verkocht

(3) Retrofit: voor gebruik op installaties met reeds geplaatste kabels

Accessoires voor EZ-Path® serie 44+			
	Ref.	Type	Omschrijving
	CM250178	EZD44ES	Verlengstuk EZD44ET Lengte 152 mm
	CM250306	RCM44	Uitgangsplaat EZD44T