

## DPX<sup>3</sup> 250 HP

uitrusting en toebehoren (vervolg)



423830

423823

## DPX<sup>3</sup> 125/250 HP

gemeenschappelijke hulpstukken en toebehoren



421011

421016

421022

Ref.	Aansluitingstoebereiden
423834	<b>Isolerende scheidingsschotten</b> Set van 2 scheidingsschotten voor DPX <sup>3</sup> 125/250 HP 3P
423835	Set van 3 scheidingsschotten voor DPX <sup>3</sup> 125/250 HP 4P
421049	<b>Vergrendelingstoebereiden</b> Voor vergrendeling in de 'open' stand Voor DPX <sup>3</sup> 160/250 en DPX <sup>3</sup> 125/250 HP
	<b>Kooiklemmen</b> Voor Cu/Al kabels, 1 x 120 mm <sup>2</sup> (soepele) en 1 x 150 mm <sup>2</sup> (stijve)
423830	Set van 3 klemmen voor DPX <sup>3</sup> 250 HP 3P
423831	Set van 3 klemmen voor DPX <sup>3</sup> 250 HP 4P
	<b>Verloodbare klemmenafschermingen (voor vooraansluitingen)</b> Voor DPX <sup>3</sup> 250 HP 3P Voor DPX <sup>3</sup> 250 HP 4P
423823	
423824	
	<b>Verbreeders stroomopwaarts</b> Voor staven of kabelschoenen
625014	Set van 3 verbreeders voor DPX <sup>3</sup> 250 HP 3P
625018	Set van 4 verbreeders voor DPX <sup>3</sup> 250 HP 4P
	<b>Achteraansluitingen</b> Orienteerbare afgeknotte aansluitingen Maken het mogelijk een vaste versie met vooraansluitingen om te bouwen tot een vaste versie met achteraansluitingen
423821	Set van 3 achteraansluitingen voor DPX <sup>3</sup> 250 HP 3P
423822	Set van 4 achteraansluitingen voor DPX <sup>3</sup> 250 HP 4P
	<b>Cilinders met sleutel voor DPX<sup>3</sup> HP 125/250</b> Maken vergrendeling mogelijk van de draaibedieningen, uitrijdbare mechanismen of gemotoriseerde bedieningen. Te koppelen aan de vergrendelingstoebereiden ref. 423804/05/45/46/62/63 (blz. 94)
423880	Cilinder en platte sleutel met willekeurige mapping
423881	Cilinder en platte sleutel met vaste mapping EL43525
423882	Cilinder en platte sleutel met vaste mapping EL43363
423883	Cilinder en stersleutel met willekeurige mapping

Ref.	Hulpcontact of foutmeldingscontact	
421011	Hulpcontact of foutmeldingscontact	
	<b>Stroomuitschakelspoelen</b> Zorgen voor de uitschakeling op afstand van de automaten DPX <sup>3</sup> /DPX <sup>3</sup> -I 160/250 en DPX <sup>3</sup> /DPX <sup>3</sup> -I 125/250 HP	
421012	12 V $\sim$ /=	
421013	24 V $\sim$ /=	
421014	48 V $\sim$ /=	
421015	110-130 V $\sim$	
421016	200-277 V $\sim$	
421017	380-480 V $\sim$	
	<b>Minimumspanningsuitschakelspoelen</b> Zorgen voor de uitschakeling op afstand van de automaten DPX <sup>3</sup> /DPX <sup>3</sup> -I 160/250 en DPX <sup>3</sup> /DPX <sup>3</sup> -I 125/250 HP	
421018	12 V $\sim$ /=	
421019	24 V $\sim$ /=	
421020	48 V $\sim$ /=	
421021	110-130 V $\sim$ /=	
421022	200-240 V $\sim$	
421023	277 V $\sim$	
421024	380-415 V $\sim$	
421025	440-480 V $\sim$	
	<b>Vertraagde minimumspanningsuitschakelspoelen 800 ms</b> Zorgen voor de uitschakeling op afstand van een DPX <sup>3</sup> /DPX <sup>3</sup> -I-apparaat Vermijden ongewilde uitschakelingen in geval van micro-spanningsonderbrekingen van het net	
	<b>Vertragingmodules</b>	
026190	230 V $\sim$	Aantal modules 3
026191	400 V $\sim$	3
	<b>Uitschakelaar</b> Uit te rusten met een vertragingmodule ref. 026190/91 Voor DPX <sup>3</sup> /DPX <sup>3</sup> -I 160/250 en DPX <sup>3</sup> /DPX <sup>3</sup> -I 125/250 HP	
421098		