

DLP bovenplinten en plinten

keuzetabel

		Bovenplinten		Plinten	
Doorsnede in mm		60 X 16	75 X 20	80 X 20	
PROFIELEN (GELEVERD MET DEKSEL)					
	Kleur	Wit	Wit	Wit	
	Lengte van 2 m met beschermingsfilm	649310 ²	649303 ²	030069	
AFWERKINGS- TOEBEHOREN	Einddeksel	030290	030300	033744	
	Variabele binnenhoek	030291	030301	033745	
	Variabele buitenhoek	030292	030302	033746	
	Variabele platte hoek	030293	030303	033747	
	T-aftakking	030226		033670	
	Aftakking naar vloergoot (blz. 963)	032805		032806	
	Profielafdichting	033608	033609	033668	
	Dekselafdichting	030295	030305	-	
	Verhoging voor gebruik als plint (2,1 m) (zwart)	030677		-	
	Scheidingstussenschot	-		030867	
AFTAKDOZEN	75 x 75 mm - hoogte: 35 mm	030316		-	
	110 x 110 mm - hoogte: 50 mm	030326		-	
	150 x 150 mm - hoogte: 65 mm	030336		-	
MONTAGE VAN APPARATUUR	Oteo opbouwdoos langs het profiel	enkel	031456	031408	031450
		dubbel	031466	031418	031451
	Mosaic opbouwdoos langs het profiel	2 modules ³	031611 + 031707		031611 + 031714
		4 modules ^{1 3}	031613 + 031708		031613 + 031715
		6 modules ^{1 3}	031614 + 031709		031614 + 031716

- 1 De Mosaic opbouwdozen langs het profiel kunnen enkel in horizontale positie geplaatst worden
 2 Lengtes van 2,1 m (bovenplinten)
 3 Het Mosaic mechanisme klikt rechtstreeks in de opbouwdoos, gebruik van houder of afdekplaat is niet nodig.

Mosaic mechanismen zie blz. 979

Oteo mechanismen zie blz. 670

Technische informatie www.ecatalog.be
 Volgens norm EN 50085-2-1

Toebehoren DLP: vereenvoudigen en verbeteren van uw installatie							Dekselafdichting om de overgang tussen de deksels te verzekeren en om de draden en kabels binnenin de kabelgoten te houden
--	--	--	--	--	--	--	--