

DPX³ 630 magneto-thermisch

vermogenautomaten van 320 tot 630 A

bevestiging op montageplaat



422002



422007



Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecataleg.be
Download de applicatie XL Pro³ Tool selectiviteit, filiatie op www.ecataleg.be

Zorgen voor de onderbreking, bediening, scheiding en beveiliging van elektrische laagspanningsleidingen

Kunnen met hulpstukken uitgerust worden (blz. 103)

Kunnen voorzien worden van een differentieelblok (blz. 98) of met differentieelrelais (blz. 104)

Bijgeleverd:

- bevestigingsschroeven
- aansluitvlakken voor staven
- scheidingsschotten

Conform IEC 60947-2

Verloodbare instelling

Kunnen op een plaat in XL³/XL³S-borden gemonteerd worden

DPX³ 630 elektronisch S1

vermogenautomaten van 250 tot 630 A

bevestiging op montageplaat



422515



Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecataleg.be
Download de applicatie XL Pro³ Tool selectiviteit, filiatie op www.ecataleg.be

Zorgen voor de onderbreking, bediening, scheiding en beveiliging van elektrische laagspanningsleidingen

Kunnen met hulpstukken uitgerust worden (blz. 103)

Kunnen voorzien worden van een differentieelblok (blz. 98) of met differentieelrelais (blz. 104)

Bijgeleverd:

- bevestigingsschroeven
- aansluitvlakken voor staven
- scheidingsschotten

Conform IEC 60947-2

Verloodbare instelling

Kunnen op een plaat in XL³/XL³S-borden gemonteerd worden

Ref.	Magneto-thermische automaten - vaste versie	
	Thermisch instelbaar van 0,8 tot 1 In Magnetisch instelbaar van 5 tot 10 In	
	Onderbrekingsvermogen Icu 36 kA (400 V~)	
3P	4P	In
422001	422006	320 A
422002	422007	400 A
422003	422008	500 A
422004	422009	630 A
	Onderbrekingsvermogen Icu 50 kA (400 V~)	
3P	4P	In
422015	422020	320 A
422016	422021	400 A
422017	422022	500 A
422018	422023	630 A
	Onderbrekingsvermogen Icu 70 kA (400 V~)	
3P	4P	In
422029	422034	320 A
422030	422035	400 A
422031	422036	500 A
422032	422037	630 A
	Onderbrekingsvermogen Icu 100 kA (400 V~)	
3P	4P	In
422043	422048	320 A
422044	422049	400 A
422045	422050	500 A
422046	422051	630 A

Ref.	Elektronische automaten S1 - vaste versie	
	Instelling van Ir en Isd (blz. 89) Onmiddellijke beveiliging If = 5 kA Groen verklikkerlampje Connector voor testeenheid Dynamische selectiviteit 4P-versie: instelling van nulleider op frontpaneel Niet compatibel met de communicatie interface MODBUS ref. 421075	
	Onderbrekingsvermogen Icu 36 kA (400 V~)	
3P	4P	In
422498	422503	250 A
422499	422504	320 A
422500	422505	400 A
422501	422506	500 A
422502	422507	630 A
	Onderbrekingsvermogen Icu 50 kA (400 V~)	
3P	4P	In
422508	422513	250 A
422509	422514	320 A
422510	422515	400 A
422511	422516	500 A
422512	422517	630 A
	Onderbrekingsvermogen Icu 70 kA (400 V~)	
3P	4P	In
422518	422523	250 A
422519	422524	320 A
422520	422525	400 A
422521	422526	500 A
422522	422527	630 A
	Onderbrekingsvermogen Icu 100 kA (400 V~)	
3P	4P	In
422528	422533	250 A
422529	422534	320 A
422530	422535	400 A
422531	422536	500 A
422532	422537	630 A