

# Keuzetabel DLP wandgoten klik-in Mosaic™

keuzetabel

Capaciteitstabel zie <a href="http://www.ecatalog.be">www.ecatalog.be</a>		Doorsnede in mm	50 x 80	50 x 105
		Configuratie	45 	45 
		Kleur	Wit	Wit
WANDGOOT MURALE COMPLÈTE	Wandgoot (2 m) + deksel (2 m)		075601	075602
	Wandgoot (2,5 m) + deksel (2,5 m)		011020	-
TOEBEHOREN DE CÂBLAGE	Scheidingstussenschot (2 m)		075609	075609
	Eindeksel		075611	075612
AFWERKINGS-TOEBEHOREN	Variabele binnenhoek (80° à 100°)		075621	075622
	Variabele buitenhoek (85° à 120°)		075631	075632
	Variabele platte hoek		075641	075642
	T-aftakking naar breedte 80 mm (naar boven)		075671	075672
	T-aftakking naar breedte 80 mm (naar beneden)		075671	075672
	T-aftakking naar breedte 105 mm (naar boven)		-	075676
	T-aftakking naar breedte 105 mm (naar beneden)		-	075676
	Hoekaftakking 85/105/130 mm		075681 + 075621	075681 + 075622
	Aftakking naar vloerlijst 50 x 12 / 92 x 20		075688	075688
	Wandgootafdichting/uitlijnen (set van 2)		075661	075662
	Wandgootafdichting		2 x 075666	2 x 075667
	Dekselafdichting		075669	075669
	Verhoging voor gebruik als plint (2 m, zwarte)		010580	010580
	Vervangingsdeksel (2 m)		075608	075608
	APPARATUUR MODULAIRE	Houder Lexic 2 modules		031069

## DE VOORDELEN

1 De wandgoot wordt geleverd met een ingebouwd verdeelschot en 2 deksels  
2 La wandgoot wordt geleverd met 2 ingebouwde verdeelschotten en 3 deksels

Contactdozen uitgerust met Soluclip: 1, 2, 3... ingeklikt (Contactdozen uitgerust met Soluclip zie blz. 988)

