



DLP antibacteriële wandgoten klik-in Mosaic™

voor de integratie van alle antibacteriële Mosaic™-mechanismen

- Witte kleur RAL 9003
- 3 afmetingen voor operatiezalen, behandelkamers, laboratoria, apotheken, kinderdagverblijven ...
- Voldoen aan de vereisten van de norm ISO 22196
- Afgeronde randen beperken de ophoping van stof en in de lucht aanwezige bacteriën

EXCLUSIEF BIJ LEGRAND



De behandeling op basis van zilver-ionen voorkomt de verspreiding van bacteriën

Doorsnede (mm)	Ref.	
50 x 80	075700	
50 x 130	075702	
50 x 180	075704	

DLP antibacteriële wandgoten klik-in Mosaic™ keuzetabel

Capaciteitstabel zie www.ecatalog.be		Doorsnede in mm	50 x 80	50 x 130	50 x 180
			45	45 45	45 45 45
Configuratie					
Kleur			Wit	Wit	Wit
WANDGOOT ANTIBACTERIEEL GEHEEL	Wandgoot (2 m) + deksel (2 m)		075700	075702 ¹	075704 ²
BEKABELINGSTOEBEHOREN	Scheidingstussenschot (2 m)		075609	075609	075609
AFWERKINGSTOEBEHOREN	Einddeksel		075705	075707	075709
	Variabele binnenhoek (80° à 100°)		075710	075712	075714
	Variabele buitenhoek (85° à 120°)		075715	075717	075719
	Variabele platte hoek		075720	075722	075724
	T-aftakking naar breedte 80 mm		075725	075725	075725
	Tussenafdichting met las (set van 2)		075730	075730	075730
	Dekselafdichting		075735	075735 x 2	075735 x 3
	Vervangingsdeksel (2 m)		075729	075729	075729