

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIGHT



www.ura.fr

Désignation	URALIGHT STD. INCAND.
Référence	110 000
Série	Incandescent - Débrochable
Fonction	Evacuation
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	45 lm
Autonomie	1 h
Norme	NF C 71-800
N° Homologation	T 07144 / 563421
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 42
Résistance aux chocs	IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	3,9 VA
Lampes de secours	2 lampes BA 9S 6V 0,45A Réf: 186101
Témoin de charge	Leds
Batterie	5 KRMT 23/43 Réf: 186001
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	258 x 120 x 70.7

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.