

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIGHT



www.ura.fr

Désignation	URALIGHT STD. FLUO 8W
Référence	110 001
Série	Fluorescent - Débrochable - Encastrable
Fonction	Ambiance
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	360 lm
Autonomie	1 h
Norme	NF C 71-801
N° Homologation	T 07145 / 563421
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 42
Résistance aux chocs	IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	5,3 VA
Lampes de secours	1 tube 8 W Réf: 956 212
Témoin de charge	Leds
Batterie	3 KRMT 33/62 Réf: 186 003
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	336 x 147.8 x 74.75

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.