

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAONE



www.ura.fr

Désignation	URAONE Bi-fonctions SATI
Référence	111 248V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Evacuation + Habitation
Fonction additionnelle	Visibilité+ pour accroître la visibilité des indications de balisage en cas d'évacuation, secteur présent
Flux Assigné (Lumens)	45 lm (BAES) + 8 lm (BAEH)
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure (BAES) + 5 heures (BAEH)
Technologie	Système Automatique de Tests Intégré SATI
Normes	NF C 71-800, NF C 71 805, NF C 71 820, NF EN 60598 2 22, NF EN 60598-1, NF 413, NF 015
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement, NF SATI Visibilité+
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 42 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions L x l x h (mm)	210 x 110 x 41
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation
Accessoires	- Cadre d'encastrement (réf. 168 113) - Porte pictogramme sur la tranche (réf. 168 202) - Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305) - Enjoliveurs de finition (réf. 168 203, 168 204)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engageant URA qu'après confirmation.