

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAJET



www.ura.fr

Désignation	URAJET Evacuation SATI
Référence	111 317V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Evacuation
Fonctions additionnelles	Visibilité+ pour accroître la visibilité des indications de balisage en cas d'évacuation, secteur présent
Flux Assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	Système Automatique de Tests Intégré SATI
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413, NF 015
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement, NF SATI Visibilité+
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 55 / IK 08
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions L x l x h (mm)	280 x 120 x 59
Pictogramme	Adhésif permettant de réaliser tous les sens d'évacuation
Accessoires	- Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.