

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**URAJET**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	URAJET Ambiance SATI
Référence	111 327V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Ambiance
Flux Assigné (Lumens)	400 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	Système Automatique de Tests Intégré SATI
Normes	NF C 71-801, NF C 71 800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 55 / IK 08
Alimentation	230 V - $\pm$ 10% - 50 Hz
Consommation	0,8 W
Dimensions L x l x h (mm)	280 x 120 x 59
Accessoires	- Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.