

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAJET



www.ura.fr

Désignation	URAJET Habitation SATI
Référence	111 337V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Habitation
Flux Assigné (Lumens)	8 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	5 heures
Technologie	Système Automatique de Tests Intégré SATI
Normes	NF C 71-805, NF C 71 820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement,
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 42 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,8 W
Dimensions L x l x h (mm)	280 x 120 x 59
Pictogramme	Adhésif permettant de réaliser tous les sens d'évacuation
Accessoires	- Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.