

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAJET



www.ura.fr

Désignation	URAJET Evacuation Adressable
Référence	112 319V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Evacuation
Fonctions additionnelles	Visibilité+ pour accroître la visibilité des indications de balisage en cas d'évacuation, secteur présent Balisage lumineux d'évacuation pour réduire le temps d'évacuation en augmentant la visibilité des dégagements et des sorties, secteur présent.
Flux assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	Adressable
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413, NF 015
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement, NF SATI Visibilité+
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 55 / IK 08
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions L x l x h (mm)	280 x 120 x 59
Pictogramme	Adhésif permettant de réaliser tous les sens d'évacuation
Accessoires	- Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.