

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAONE



www.ura.fr

Désignation	URAONE DBR SATI Connecté
Référence	113 258V
Type	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité
Fonction	Dispositif de Balisage Renforcé permettant : L'identification des espaces d'attente sécurisés (EAS) Le balisage des cheminements menant aux espaces d'attente sécurisés
Flux Assigné (Lumens)	45 à 120 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Connecté pour un contrôle à distance et en temps réel de l'état des installations d'éclairage de sécurité
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 42 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions L x l x h (mm)	210 x 110 x 41
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation
Accessoires	- Cadre d'encastrement (réf. 168 113) - Porte pictogramme sur la tranche (réf. 168 202) - Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305) - Enjoliveurs de finition (réf. 168 203, 168 204)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.