

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAPROOF



- Technologie Adressable
- Tout LEDs
- Consommation réduite de 80%
- Indices de protection élevés
- Certifié NF Environnement
- Garantie 4 ans

www.ura.fr

Désignation	URAPROOF Ambiance Adressable
Référence	117 429
Série	Tout LEDs - Débrochable
Fonction	Ambiance
Type	Non permanent
Technologie	Adressable
Flux Assigné (Lumens)	400 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Normes	NF C 71-801 / 820, NF EN 60598-2-22
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 66 / IK 08
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	1 W
Dimensions L x l x h (mm)	261.2 x 164.5 x 57
Accessoires	Grille de protection

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.