

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAPROOF



- Technologie Adressable
- Tout LEDs
- Consommation réduite de 85%
- Indices de protection élevés
- Certifié NF Environnement
- Garantie 4 ans

www.ura.fr

Désignation	URAPROOF Habitation Adressable
Référence	117 438
Série	Tout LEDs - Débrochable
Fonction	Habitation
Type	Bi-Flux
Technologie	Adressable
Flux Assigné (Lumens)	8 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	5 heures
Normes	NF C 71-805 / 820, NF EN 60598-2-22
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 66 / IK 10
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0.7 W
Dimensions L x l x h (mm)	261.2 x 164.5 x 57
Accessoires	Grille de protection

Pour une installation de 300 BAES, ce bloc tout LEDs permet d'économiser* chaque année **10 200 KWh, soit 1 100 €****

* par rapport à un bloc incandescent équivalent

** KWh = 0.1078 €