

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAPROOF



Dispositif de balisage renforcé (DBR)

permettant :

- L'identification des espaces d'attente sécurisés (EAS)
- Le balisage des cheminements menant aux espaces d'attente sécurisés

www.ura.fr

Désignation	Dispositif de Balisage Renforcé SATI
Référence	117 457
Série	Tout LEDs -Débrochable
Fonction	Dispositif de balisage renforcé -DBR
Technologie	SATI
Type	Bi-Flux
Flux Assigné minimum	45 lm
Flux DBR	variation de 45 à 120 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Normes	NF C 71-800 / 820, NF EN 60598-2-22
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI / NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 66 / IK 10
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0.7 W
Dimensions L x l x h (mm)	261.2 x 164.5 x 57
Pictogramme universel	T29 du fascicule FDX 08-040-3
Garantie	4 ans
Accessoire	Grille de protection

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.