

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**URAPROOF V**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	URAPROOF V Evacuation SATI Connecté
Référence	117 518V
Type	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité
Fonction	Evacuation
Fonctions additionnelles	- Visibilité+ pour accroître la visibilité des indications de balisage en cas d'évacuation, secteur présent - Balisage lumineux d'évacuation pour réduire le temps d'évacuation en augmentant la visibilité des dégagements et des sorties, secteur présent.
Flux assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Connecté pour un contrôle à distance et en temps réel de l'état des installations d'éclairage de sécurité
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI Visibilité+, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 66 / IK 10
Alimentation	230 V ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions L x l x h (mm)	225 x 125 x 62
Pose	Murale saillie
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation
Accessoires	- Diffuseur triangulaire réf. 168115V pour pose plafond - Grille de protection réf. : 168001 - Grille de protection réf. : 168004

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.