

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAPROOF V



www.ura.fr

Désignation	URAPROOF V Ambiance Sati Adressable
Référence	117 529V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Ambiance
Flux assigné (Lumens)	400 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Système Automatique de Tests Intégré
Normes	NF C 71-801, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413, NF 015
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 66 / IK 10
Alimentation	230 V \pm 10% - 50 Hz
Consommation	0,9 W
Dimensions L x l x h (mm)	225 x 125 x 62
Pose	Murale saillie

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.