

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAPROOF V



www.ura.fr

Désignation	URAPROOF V Bi-fonctions BAEH + BAES SATI
Référence	117 547V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Evacuation + Habitation
Fonctions additionnelles	- Visibilité+ pour accroître la visibilité des indications de balisage en cas d'évacuation, secteur présent
Flux assigné (Lumens)	45 lm (BAES) + 8 lm (BAEH)
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure (BAES) + 5 heures (BAEH)
Technologie	SATI Système Automatique de Tests Intégré
Normes	NF C 71-800, NF C 71-805, NF C 71-820, UTE C 71-803, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI Visibilité+ , NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 66 / IK 10
Alimentation	230 V ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions L x l x h (mm)	225 x 125 x 62
Pose	Murale saillie
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation
Accessoires	- Diffuseur triangulaire réf.168115V pour pose plafond - Grille de protection réf.168001 - Grille de protection réf.168004

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.