

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAPROOF V



www.ura.fr

Désignation	URAPROOF V Bi-fonctions SATI Connecté Adressable
Référence	117 549V
Type	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité
Fonction	Evacuation + Habitation
Fonctions additionnelles	- Fonction BAEH avec éclairage sous produit - Visibilité+ pour accroître la visibilité des indications de balisage en cas d'évacuation, secteur présent - Balisage lumineux d'évacuation pour réduire le temps d'évacuation en augmentant la visibilité des dégagements et des sorties, secteur présent.
Flux assigné (Lumens)	45 lm (BAES) + 8 lm (BAEH)
Sources Lumineuses	LEDs
Eclairage du pictogramme	Uniforme et conforme aux normes NF EN 1838 et NF ISO 3864-4
Autonomie	1 heure (BAES) + 5 heures (BAEH)
Technologie	SATI Connecté Adressable
Normes	NF C 71-800, NF C 71-805, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413, NF 015
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement, NF SATI Visibilité+
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 66 / IK 10
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions L x l x h (mm)	225 x 125 x 62
Pose	Murale saillie
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.