

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAPROOF V



www.ura.fr

Désignation	URAPROOF V DBR SATI Connecté Adressable
Référence	117 559V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Dispositif de Balisage Renforcé permettant : - L'identification des espaces d'attente sécurisés (EAS) - Le balisage des cheminements menant aux espaces d'attente sécurisés
Flux assigné (Lumens)	45 à 120 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Connecté Adressable
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 66 / IK 10
Alimentation	230 V \pm 10% - 50 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie	225 x 125 x 62
Pose	Murale saillie
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.