

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**URALIFE V**




[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	URALIFE V Evacuation SATI Adressable
Référence	118 119V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Evacuation
Fonctions additionnelles	- Visibilité+ pour accroître la visibilité des indications de balisage en cas d'évacuation, secteur présent - Balisage lumineux d'évacuation pour réduire le temps d'évacuation en augmentant la visibilité des dégagements et des sorties, secteur présent.
Flux assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Eclairage du pictogramme	Uniforme et conforme aux normes NF EN 1838 et NF ISO 3864-4
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Adressable
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413, NF 015
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement, NF SATI Visibilité+
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,9 W
Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie	219 x 138 x 62
Pose	- Encastrée plafond - Saillie plafond - Saillie murale
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

**URALIFE V**

Désignation	URALIFE V Evacuation SATI Adressable
Cotes d'encombrement	

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.