

CARACTERISTIQUES PRODUIT

PRACTICE



- Pose encastrée
- Technologie Adressable
- Tout LEDs
- Très faible consommation
- Certifié NF Environnement
- Garantie 4 ans

www.ura.fr

Désignation	PRACTICE Evacuation Adressable
Référence	119 119
Série	PRACTICE
Pose	Encastrée
Fonction	Evacuation
Technologie	Adressable
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	45 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Normes	NF C 71-800 / 820, NF EN 60598-2-22, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	230 V -10% -50 Hz
Consommation	0.5 W
Dimensions Ø x P (mm)	187 x 202
Pictogramme fourni	Universel

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.