

CARACTERISTIQUES PRODUIT

PRACTICE EVOLUTION



www.ura.fr

Désignation	BAES Practice Evolution Adressable
Référence	119 829
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Série	Practice Evolution
Fonction	Ambiance
Flux assigné (lumens)	320 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	Adressable
Pose	Encastrée
Normes	NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	230 V - ± 10% - 50/60 Hz
Consommation	0,7 W
Dimensions (mm) Ø x P	187 x 75
Diamètre de perçage (mm)	152 avec scie cloche à trépan réf. 168 210
Accessoires	Enjoliveurs de couleur à commander séparément

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.