

CARACTERISTIQUES PRODUIT

PRACTICE EVOLUTION



www.ura.fr

| Désignation | BAEH Practice Evolution SATI Connecté |
|--------------------------|---|
| Référence | 119 838 |
| Type | Bloc Autonome d'Elairage de Sécurité |
| Série | Practice Evolution |
| Fonction | Habitation |
| Flux assigné (lumens) | 8 lm |
| Sources Lumineuses | LEDs |
| Autonomie | 5 heures |
| Technologie | SATI Connecté |
| Pose | Encastrée |
| Normes | NF C 71-805, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413 |
| Marque de qualité | NF AEAS Performance SATI, NF Environnement |
| Enveloppe | Plastique |
| Classe | II |
| Degré de protection | IP 40 / IK 04 |
| Alimentation | 230 V - ± 10% - 50/60 Hz |
| Consommation | 0,5 W |
| Dimensions (mm) Ø x P | 187 x 75 |
| Diamètre de perçage (mm) | 152 avec scie cloche à trépan réf. 168 210 |
| Accessoires | Enjoliveurs de couleur à commander séparément |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.