

CARACTERISTIQUES PRODUIT

PRACTICE EVOLUTION



www.ura.fr

Désignation	BAEH Practice Evolution Adressable
Référence	119 839
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Série	Practice Evolution
Fonction	Habitation
Flux assigné (lumens)	8 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	5 heures
Technologie	Adressable
Pose	Encastrée
Normes	NF C 71-805, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	230 V - ± 10% - 50/60 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions (mm) Ø x P	187 x 75
Diamètre de perçage (mm)	152 avec scie cloche à trépan réf. 168 210
Accessoires	Enjoliveurs de couleur à commander séparément

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.