

CARACTERISTIQUES PRODUIT

BALISE SOL



www.ura.fr

Désignation	LSC BALISE SOL pour parcs de stationnements
Référence	127 114
Fonction	Evacuation
Type	LSC à LEDs pour pose au sol
Intensité lumineuse	45 Lumens
Sources Lumineuses	LEDs blanches
Normes & réglementation	<ul style="list-style-type: none"> - UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1 - Conforme à l'article PS 22 de l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux parcs de stationnement couverts
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Polyamide
Classe	II
Degré de protection	<ul style="list-style-type: none"> - IP 66 et IP 68 (immersion à 2 m) - IK 10 (20 J) - Résistance statique de 20 kN
Pose	Saillie
Alimentation	48 - 220 Vdc et 230 Vac
Consommation	<ul style="list-style-type: none"> - 1,5 W en 48 110 Vdc - 3 W / 4 VA en 230 Vac
Dimensions L x l x h (mm)	140 x 140 x 20
Divers	<ul style="list-style-type: none"> - Fourni avec câble CR1 souple de 8 m - Fourni avec vis de fixation et chevilles laiton

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.