

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAPROOF



- Tout LEDs
- Forte protection
- Faible consommation
- Certifié NF AEAS

www.ura.fr

Désignation	URAPROOF Evacuation
Référence	127 215
Série	Tout LEDs - Débrochable
Fonction	Evacuation
Type	Permanent
Flux Assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Tension	24 - 48 Vdc
Norme	NF EN 60598-2-22
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 66 / IK 10
Consommation	2 W
Dimensions L x l x h (mm)	261.2 x 164.5 x 57
Pictogramme à commander séparément	- Pictogramme (réf. 125 025)
Accessoire	- Grille de protection (réf. 168 004)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.