

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**URAPROOF V**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	URAPROOF V LSC Evacuation 48/230V
Référence	127 514V
Type	Luminaires pour Sources Centralisées
Fonction	Evacuation
Flux assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22, NFEN 60598-1, NF 467
Marque de qualité	NF AEAS, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 66 / IK 10
Alimentation	48 -110-220 VDC / 230 VAC
Consommation	1,1 W (48V-110-220 VDC/230 VAC) - 3VA (230 VAC)
Dimensions L x l x h (mm)	225 x 125 x 62
Pose	Murale saillie
Accessoires	- Diffuseur triangulaire réf.168115V pour pose plafond - Grille de protection réf.168001 - Grille de protection réf.168004 - Pictogramme repositionnable réfs. : 125038/39/40/41

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.