

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAPROOF V



www.ura.fr

Désignation	URAPROOF V LSC Evacuation 24V
Référence	127 515V
Type	Luminaires pour Sources Centralisées
Fonction	Evacuation
Flux assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 467
Marque de qualité	NF AEAS, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 66 / IK 10
Alimentation	24 VDC
Consommation	1,5 W
Dimensions L x l x h (mm)	225 x 125 x 62
Pose	Murale saillie
Accessoires	- Diffuseur triangulaire réf. 168115V pour pose plafond - Grille de protection IK10 réf. : 168001 - Grille de protection IK20 réf. : 168004 - Pictogramme repositionnable réfs: 125038/39/40/41

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.