

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAPROOF V



www.ura.fr

Désignation	URAPROOF V LSC Ambiance 48/230V
Référence	127 524V
Type	Luminaires pour Sources Centralisées
Fonction	Ambiance
Flux assigné (Lumens)	400 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 467
Marque de qualité	NF AEAS, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 66 / IK 10
Alimentation	48 -110-220 VDC / 230 VAC
Consommation	5,5 W (48-110-220 VDC/230 VAC) - 12 VA (230 VAC)
Dimensions L x l x h (mm)	225 x 125 x 62
Pose	Murale ou plafond saillie

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.