

CARACTERISTIQUES PRODUIT

PRACTICE EVOLUTION



www.ura.fr

Désignation	LSC Evacuation Practice Evolution
Référence	129 815
Type	Luminaire pour Source Centrale
Série	Practice Evolution
Fonction	Evacuation
Flux assigné (lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Pose	Encastrée
Normes	UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 467
Marque de qualité	NF AEAS, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	24/48 Vdc
Consommation	0,8 W - 24 Vdc / 1 W - 48 Vdc
Dimensions (mm) Ø x P	187 x 75
Diamètre de perçage (mm)	152 avec scie cloche à trépan réf. 168 210
Accessoires	Enjoliveurs de couleurs et porte pictogramme à commander séparément

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, s'engageant URA qu'après confirmation.