

CARACTERISTIQUES PRODUIT

PRACTICE EVOLUTION



www.ura.fr

Désignation	LSC Ambiance Practice Evolution
Référence	129 824
Type	Luminaire pour Source Centrale
Série	Practice Evolution
Fonction	Ambiance
Flux assigné (lumens)	320 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Pose	Encastrée
Normes	UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 467
Marque de qualité	NF AEAS, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	110/220 Vdc / 230V~
Consommation	5 W - 110 Vdc / 6,5 W - 220 Vdc / 7,5 W (13 VA) - 230 V~
Dimensions (mm) Ø x P	187 x 75
Diamètre de perçage (mm)	152 avec scie cloche à trépan réf. 168 210
Accessoires	Enjoliveurs de couleurs

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engageant URA qu'après confirmation.