

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	BTM pour SATI
Référence	140 011
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Commander localement, la mise au repos (ou le retour en fonctionnement de secours) de l'ensemble des BAES d'un établissement en absence secteur.</li> <li>– Tester l'allumage des BAES sans coupure de l'éclairage normal (blocs SATI uniquement)</li> <li>– Réinitialisation des heures de test sur les BAES SATI</li> </ul>
Capacité	Jusqu'à 600 BAES
Tension de sortie	9 VDC (TBTS)
Télécommande de mise au repos des BAES	Par boutons poussoir en face avant
Voyant en face avant	Confirmation allumage ou extinction
Boîtier	4 modules DIN
Fixation	Rail oméga
Capacité des bornes	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ou 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Classe	II
Alimentation	230 V - ±10% - 50 Hz
Consommation	10 mA
Fonction avancée	– Cablage non polarisé avec BAES SATI

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.