

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**



Permet la gestion centralisée des  
BAES adressables de marque URA

[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	Centrale adressable URAVISION
Référence	140 110
Capacité par centrale	Jusqu'à 1023 BAES adressables avec 4 boîtiers répéteurs (réf. 956 502)
Longueur maximum d'une ligne de BAES	500 m
Extension de la ligne de BAES	500 m supplémentaire par boîtier répéteur
Configuration et exploitation	Par logiciel PC (Windows XP et 7 pro 64 bits) fourni
Interface TCP/IP	intégrée
BUS Ura vision	Étoile ou série
Connexions	1 sortie RJ 45 pour réseau IP 1 sortie RS 232 sur bornes 1 sortie RS 485 sur bornes 1 prise mini USB en façade
Alarme défauts	2 relais NO/NF libre de tout potentiel (<50 V, 1 A maxi)
Télécommande de mise au repos des BAES	Par boutons poussoir en face avant
Voyants en face avant	Présence réseau IP Relais défauts Présence BUS Ura vision Témoin de charge batterie
Boîtier	10 modules DIN
Classe	II
Alimentation	230 V - ±10% - 50 Hz
Consommation	5 W
Fonction avancée	– Web serveur intégré – Possibilité de chaîner jusqu'à 3 centrales – Télécommande réf. 140 012 associable pour la gestion des BAES bi-fonctions et/ou DBR

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.