

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	Source centrale 48 VCC - 1200 W
Référence	210 213
Type	Permanent
Alimentation	230 VAC +/- 10%, 50Hz
Utilisation	48 VCC +/- 12,5%
Puissance d'utilisation	720 W
Courant max de sortie	22,22 A
Nombre de départ protégés	6
Autonomie	1 heure à puissance nominale
Contacts secs inverseurs de signalisation déportée	Défaut général / Fin d'autonomie proche / Présence secteur
Conforme à la norme	NF EN 50 171
Contrôle	Afficheur alphanumérique + voyants défaut
Enveloppe	Métal
Classe	I
Température de fonctionnement	-10°C à + 40°C
Pose	Murale
Dimensions du cadre H x L x P (mm)	650 x 600 x 225
Poids avec batteries	87 Kg

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.