

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Source centrale 230 VAC - 500 VA
Référence	210 510
Type	Permanent
Alimentation	230 VAC +/- 10%, 50Hz
Utilisation	230 VAC / +/- 3% sur batteries
Puissance d'utilisation	500 VA
Courant max de sortie	2,2 A
Nombre de départs protégés	4
Autonomie	1 heure à puissance nominale
Contacts secs inverseurs de signalisation déportée	Défaut général / Fin d'autonomie proche / Etat batterie
Conforme à la norme	NF EN 50 171
Contrôle	Afficheur alphanumérique + voyants défaut
Enveloppe	Métal
Classe	I
Température de fonctionnement	0°C à +40°C
Pose	Murale
Dimensions du cadre H x L x P (mm)	575 x 429 x 195
Poids avec batteries	53 Kg

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.