

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	LSC Tôle et Verre Evacuation 110/230 V
Référence	240 002
Série	Tôle et verre
Pose	Saillie
Fonction	Evacuation
Flux Assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22 / 60598-1
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Tôle et verre
Classe	I
Degré de protection	IP 66 / IK 04
Alimentation	110 - 220 Vdc et 230 Vac
Consommation	1.75 W en 110 Vdc 1.7 W en 220 Vdc 1.7 W / 2.8 VA en 230 Vac
Dimensions L x l x h (mm)	380 x 110 x 124
Garantie	2 ans
Autre	Fourni avec presse étoupe
Pictogramme à commander séparément	- Pictogramme (réf. 956 970)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.