

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**Tôle et Verre**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	LSC Ambiance Tôle et verre
Référence	240 101
Type	Luminaire pour Source Centrale
Série	Tôle et Verre
Fonction	Ambiance
Flux assigné (lumens)	400 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Verre / Métal
Classe	I
Degré de protection	IP 66/ IK 04
Alimentation	24 / 48 Vdc
Consommation	8 W - 24 Vdc / 8,6 W - 48 Vdc
Dimensions L x l x h	380 x 124 x 110
Entraxe de fixation (mm)	250

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.