

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Tôle et Verre



www.ura.fr

Désignation	LSC Ambiance Tôle et verre
Référence	240 102
Type	Luminaire pour Source Centrale
Série	Tôle et Verre
Fonction	Ambiance
Flux assigné (lumens)	400 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Verre / Métal
Classe	I
Degré de protection	IP 66/ IK 04
Alimentation	110 / 220 Vdc - 230 V~
Consommation	8,25 W - 110 Vdc / 10,2 W - 220 Vdc / 10,2 W (18,2 VA) - 230 V~
Dimensions (mm) L x l x h	380 x 124 x 110
Entraxe de fixation (mm)	250

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.