

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	LSC URAONE Evacuation 24/48 V
Référence	241 100
Série	URAONE
Pose	Saillie
Fonction	Evacuation
Flux Assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 42 / IK 07
Alimentation	24 - 48 Vdc
Consommation	0.8 W en 24 Vdc 1 W en 48 Vdc
Dimensions L x l x h (mm)	210 x 110 x 41
Garantie	2 ans
Pictogramme à commander séparément	- Pictogramme (réf. 125 032)
Accessoires en option	- Cadre d'encastrement (réf. 168 113) - Porte pictogramme sur la tranche (réf. 168 202) - Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305) - Enjoliveurs de finition (réf. 168 203, 168 204)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.