

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	ECS-ADR 128 points
Référence	310 020
Fonction	Equipement de contrôle et de signalisation (SSI A)
Nombre de bus	4 bus de détection rebouclés
Nombre maximum de points de détection	128 sur les 4 BUS
Nombre maximum de points de détection par BUS	126
Points de détection	Déclencheur manuel adressable et/ou détecteur automatique adressables et/ou organes intermédiaires
Nombre maximum de zones de détection	99
Unité de gestion d'alarme (UGA)	2 sorties de diffuseurs sonores et/ou lumineux 32 diffuseurs sonores maximum par ligne Puissance disponible sur les 2 lignes: 24 V / 1,2 A avec alimentation interne 24 V / 2 x 1,2 A avec alimentation externe
Contact auxiliaire UGA	RCT 48 V / 1 A, 24 V / 2 A, Permettant de raccorder 16 BAAS du type Sa ou SaMe avec ou sans flash
Nombre maximum de TRC et/ou TRE	5 avec alimentation interne 31 avec alimentation externe
Isolateurs de court circuit sur les Bus de détection	1 isolateur de court circuit tous les 32 points de détection adressables 16 isolateurs de court circuit au maximum par Bus
Organes intermédiaires	2 maximum par bus
Liaison type RS232	1 (pour raccordement PC)
Liaison RS485	1 pour CMSI externe
Sortie imprimante	sur port parallèle CENTRONICS
Sorties	6 sorties relais configurables : 2 sorties sur relais RCT 4 sorties sur relais NO ou NF Pouvoir de coupure RCT 48 V - 1 A / 24 V - 2 A

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Relais	1 contact feu: RCT 48 V - 1 A ou 24 V - 2 A 1 contact défaut général: RCT 48 V - 1 A / 24 V - 2 A
Sortie 24 V	1 sortie 24 V permanent
Conforme aux normes	NF EN 54-2, NF EN 54-4, NF S 61-936
Certifié	NF SSI et CE CPR
Batteries non fournies	1 x 12V / 12 Ah (réf. 386 005) + 1 x 12 V /1,2 Ah (réf. 386 004)
Autonomie	SDI: 12 h en veille + 10 mn d'alarme feu UGA: 12 h en veille + 5 mn d'alarme générale
Température d'utilisation	-10°C à +55°C
Poids avec batteries	8,3 Kg
Dimensions (H x L x P)	248 x 452 x129 mm