

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Boîtier de zone 1 ligne
Référence	329 034
Isolateur de Bus intégré	Oui, sur chaque entrée et sortie du Bus
Nombre de ligne de télécommande	1
Caractéristique de la ligne de télécommande	
Surveillance	Oui
Courant	Configurable 0,5A / 1 A
Tension	24 V / 48 V
Nombre de DAS avec contrôle de position	5 maximum par ligne
Nombre de DAS à émission sans contrôle de position	32 maximum par ligne
Type de DAS	Rupture, à émission permanente ou impulsionnelle
LED	-2 LEDs / présence de tension d'alimentation -1 LED / court circuit sur le Bus -1 LED / défaut / test
Adressage	Par switch
Conforme à la norme	NF S 61-934
Capacité d'entrées de câble	4 câbles de 1,5 à 6 mm ² + 20 câbles de 8/10 ^e à 2,5 mm ²
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Classe selon NF / CMSI	AC1
IP / IK	30 / 07
Dimensions (H x L x P)	162 x 290 x 60 mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.