

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Boîtier de zone 4 lignes IP 65
Référence	329 037
Isolateur de Bus intégré	Oui, sur chaque entrée et sortie du Bus
Nombre de lignes de télécommande	4
Caractéristique des lignes de télécommande :	
Surveillance	Oui
Courant	Configurable 0,5A / 1 A
Tension	24 V / 48 V
Nombre de DAS avec contrôle de position	5 maximum par ligne
Nombre de DAS à émission sans contrôle de position	32 maximum par ligne
Type de DAS	Rupture, à émission permanente ou impulsionnelle
LED	-2 LEDs / présence de tension d'alimentation -1 LED / court circuit sur le Bus -1 LED / défaut / test
Adressage	Par switch
Conforme à la norme	NF S 61-934
Capacité d'entrées de câble	18 entrées de 4 à 13 mm
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Classe selon NF / CMSI	AC2
IP / IK	65 / 07
Dimensions (H x L x P)	190 x 290 x 93,5 mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.