

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

| Désignation | BAAS Pr 2 boucles |
|---|---|
| Référence | 337 730 |
| Fonction | Bloc Autonome d'Alarme Sonore de type Pr |
| Nombre de boucles de déclencheurs manuels | 2 |
| Nombre maximum de déclencheurs manuels par boucle | 32 |
| Nombre de zones de détection | 2 |
| Nombre maximum de BAAS de type Sa/SaMe avec ou sans flash | 64 par relais (configuré en mode « BAAS ») Soit 248 avec câble 1.5 mm ² |
| Relais paramétrables par micro-interrupteurs | - 3 Relais 48V/1A (RCT) - 1 Relais 230V/0.5A (RCT) |
| Alarme restreinte | Réglable de 0 à 5 mn |
| Conforme aux normes | NF C 48-150, NF S 61-936 |
| Certifié | NF AEAS |
| Tableau de synthèse (TRC) | - 5 maxi sur alimentation interne - 10 maxi avec alimentation externe |
| Autonomie | 12 heures |
| Batterie non fournie | 1 x 12 V / 1,2 Ah (réf. 386 004) |
| Alimentation | 230 Vac – 50/60 Hz |
| IP / IK | 30 / 07 |
| Dimensions (H x L x P) | 230 x 320 x 85 mm |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.